


E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	E-Drive flex
Type	Aandrijfeenheid
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Temperatuurbereik (minimaal)	5 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale breedte	190 mm
Totaal gewicht	6,52 kg
Lengte	Max. 315 mm (noodontgrendeling geactiveerd)
Wieldiameter	125 mm, slijtagegrens Å - 115 mm
Wielprofiel Loopvlak	Massief rubber, niet-markerend, Shore A 63
Wielbreedte	35 mm
Breedte	190 mm
Maximale drukkracht	25
Maximale hefkracht / contactdrukkracht	400
Hoogte in uitgangspositie	140 mm
Hoogte installatie	170 mm
Noodontgrendeling	Mechanisch
Type bescherming	IPX4 (spatwater van alle kanten, alle stekkers aangesloten)
Toegestane omgevingstemperatuur	Bedrijfstemperatuur 5 Å°C tot 40 Å°C, luchtvochtigheid 90%, niet-condenserend
Gewicht	6 kg
Maximale snelheid	4 km/h
Grondspeling	30 mm
Oneffenheden in de grond (minimaal)	-15 mm
Oneffenheden in de grond (maximaal)	15 mm
Toegestane opslagtemperatuur (minimaal)	-10 °C
Toegestane opslagtemperatuur (maximaal)	45 °C

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Bestelnummer 00061635

VORK

Materiaal van de behuizing	Elektrisch
Vork Vorm	Rijden
Kleur	Blauw gepassiveerd

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Geleidingswiel/schijf
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	63 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	100 mm
Breedte plaat	95 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	100 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Bestelnummer 00061635

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

