产品信息

PURETECH

PVR 160x40-Ø20

EAN 4031582321296



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	135 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	270 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.84 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	石墨黑 （RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	58 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 （A）	80 岸 A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PVR 160x40-Ø20

EAN 4031582321296

订单号 00023492

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH