

DURATECH

MOP 100x50-Ø20

EAN 4031582320008



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО


Материал на тялото	Полиамид, супер тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	50 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	60 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6304

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ○ ○ ○
Привличане	● ● ● ● ●
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	1680 kg
Товароносимост при 6 км/ч	1400 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	2800 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0.7 kg




DURATECH

МОР 100x50-Ø20

EAN 4031582320008

Номер на поръчка: 0801258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.