

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	○ ○ ○ ○ ○
Шум руху	○ ○ ○ ○ ○
Атритація	○ ○ ○ ○ ○
Стійкість до корозії	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	440 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	175 mm
Загальна ширина	128 mm
Загальна вага	10,68 kg

КРОНШТЕЙН

Офсет (Зсув)	33 mm
Радіус повороту	100 mm
Поворотне з'єднання	200 mm
Діаметр ковпачка	130 mm

КОЛЕСО

Носіння	Немеханізована Хаб
Діаметр	125 mm
Протектор	35 mm
Ширина тіла	35 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Довжина пластини	145 mm
Ширина тарілки	145 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	120 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	120 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Номер замовлення 00800104

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

