PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ETY 080x20-Ø20 EL14

EAN 4031582318524



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	140 kg
Belastning ved 6 km/t	110 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	280 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,3 kg

HJUL

Fælgmateriale	Stål, jern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje (RS/2RS)
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Diameter	80 mm
Hjulbane bredde	20 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	14 mm
Fælgbredde	20 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

ETY 080x20-Ø20 EL14

EAN 4031582318524

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH