AGILA STAINLESS

7477PJO150P51

EAN 4031582350500

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	36 mm
Diamètre d'encombrement	262 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm

RACCORD

Longueur de la platine	95 mm
Largeur de la platine	70 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	50 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila stainless
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	183 mm
Poids	0.95 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA STAINLESS

7477PJO150P51

EAN 4031582350500

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit







