

# INTEGRAL TWIN

2940USX150R05-32

EAN 4031582341706



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Integral twin                                |
| Tipo                                | Ruota girevole                               |
| Standard                            | simili EN12531 - Ruote dei letti ospedalieri |
| Portata a 3 km/h                    | 150 kg                                       |
| Portata a 4 km/h                    | 150 kg                                       |
| Elettricamente conduttivo           | Sì                                           |
| Inossidabile                        | No                                           |
| Portata statica                     | 300 kg                                       |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -30 °C                                       |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                                        |
| Altezza totale                      | 175 mm                                       |
| Larghezza complessiva               | 70 mm                                        |
| Peso complessivo                    | 1,8 kg                                       |
| Certificazione                      | Testato e monitorato da TÜV Süd              |

## SUPPORTO

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, media        |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato               |
| Cuscinetto del supporto   | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Disassamento              | 45 mm                            |
| Raggio di piroettamento   | 120 mm                           |
| Ingombro di piroettamento | 240 mm                           |

## RUOTA

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                                  |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo   |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato |
| Parafili                    | Con parafili                                |
| Diametro                    | 150 mm                                      |
| Larghezza battistrada       | 15 mm                                       |
| Durezza del Battistrada (D) | 40 Shore D                                  |

## FISSAGGIO

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | Perno solido, tondo                                                                             |
| Diametro bullone  | 32 mm                                                                                           |
| Lunghezza bullone | 45 mm                                                                                           |
| Suggerimento      | Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. |



Premio  
tedesco  
per il  
Design



Premio  
Red Dot  
Design

# INTEGRAL TWIN


2940USX150R05-32

EAN 4031582341706



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Premio  
tedesco  
per il  
Design



Premio  
Red Dot  
Design