

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Novatech
Tip kućišta	Tocak
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	9,043 kg

TOCAK

Materijal za telo	Casting
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	prirubni tockovi
Prečnik	250 mm
Širina omotac	80 mm
dimenzija rupa osovina	80 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Prečnik rupa krug	112 mm
dimenzija rupa za montažu	15 mm
Pogodno za	komatsu

PRILAGOĐAVANJE

Količina otvora za montiranje sraf 5

TEHNIČKI CRTEŽI

