

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Novatech

Tip Tocak

Temperaturni opseg (Minimalno) -20 °C

Opseg temperature (maksimalni) 60 °C

Ukupna težina 9,043 kg

TOCAK

Materijal za telo Ливено Гвожђе

materijal omotaca Poliuretana, liveno

Nošenje prirubni tockovi

Prečnik 250 mm

Širina omotac 80 mm

dimenzija rupa osovina 80 mm

Teškoća gazećeg omotac (A) 92 Šor A

Prečnik rupa krug 112 mm

dimenzija rupa za montažu 15 mm

Pogodno za komatsu

PRILAGOĐAVANJE

Količina otvora za montiranje sraf 5

TEHNIČKI CRTEŽI

