

NOVATECH

ITP150X50-Ø25-SH80A CONVEX

EAN 4031582329537



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ○ ○

Шум руху ● ● ● ○ ○

Атриція ● ● ● ● ○

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Novatech

Тип корпусу Колесо

Стандартний EN12532 - Транспортувальне обладнання

ОбВантажопідйомність 4 км/год 500 kg

ОбВантажопідйомність 6 км/год 400 kg

Статичний Вантажопідйомність 1000 kg

Діапазон температур (мінімальний) -10 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	150 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	25 mm
Довжина хаба	60 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

