

# NOVATECH

FTF250x80-Ø80-5xØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ● |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Productnaam                  | Novatech |
| Type                         | Wiel     |
| Elektrisch geleidend         | Nee      |
| Roestvrij                    | Nee      |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C   |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C    |
| Totaal gewicht               | 9,04 kg  |

## WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Wielkern materiaal            | Gietijzer             |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten |
| Lager                         | Geleidingswiel/schijf |
| Diameter                      | 250 mm                |
| Breedte Loopvlak              | 80 mm                 |
| Asgatdiameter                 | 80 mm                 |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A            |
| Gatdiameter                   | 112 mm                |
| Bevestigingsdiameter          | 15 mm                 |
| Geschikt voor                 | komatsu               |

## BEVESTIGING

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 5 |
|-------------------------------------------|---|

Product Drawings

