

ELASTECH

IEP 160x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Alumínio
Material do piso da roda	Pneu elástico, preto, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Preto (semelhante a RAL9005)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	160 mm
Largura do Piso	50 mm
Diâmetro do furo do eixo	25 mm
Comprimento do cubo	60 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (A)	68 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Elastech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	350 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	280 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	700 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Peso geral	1,18 kg

ELASTECH

IEP 160x50-Ø25 HL60


EAN 4031582319712

Número de encomenda 00828339

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ELASTECH

IEP 160x50-Ø25 H1.60

EAN 4031582319712

Número de encomenda: 00828339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.