

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Pneumatique, profil pavé
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	260 mm
Largeur du bandage	85 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	74 mm
Dureté du bandage (A)	55 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech air
Type de boîtier	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge statique	300 kg
Poids	1,35 kg

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

