

STYLEA

5920UOI055L51-8

EAN 4031582406382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Име на продукта | Stylea |
| Тип корпус | Въртящ се Колело |
| Стандартен | EN12528 – мебелни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 40 kg |
| Статичен Товароносимост | 80 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C |
| Обща височина | 57 mm |
| Обща ширина | 37 mm |
| Общо тегло | 0,65 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото | Полиамид |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
| Ос | Навлязъл |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 55 mm |
| Ширина на Резба | 11 mm |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Материал | Полиамид |
| Форма Вилица | Вилка на две Колело |
| Въртящ се лагер | Щифт, завъртане |
| Радиус на завъртане | 47 mm |
| Интерференция при завъртане | 94 mm |
| Диаметър на купол | 18 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Тип на фитинга | Сляп отвор за фитинг B10 |
| Диаметър на отворите Болт | 8 mm |

STYLEA

5920UOI055L51-8

EAN 4031582406382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

