

# RADIATA

994TETP080P64

EAN 4031582423471



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	●●●●●
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●●○
부식방지	●●●○○

## 핵심 속성

제품명	Radiata
하우징 유형	거북이 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	1500 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	166 mm
전체 체중	24.06 kg

## 하우징

주택 자재	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
회전 간섭	400 mm

## 휠

차체 재질	강철, 철
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	80 mm
트레드 폭	40 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	175 mm
플레이트 너비	140 mm
플레이트 홀 길이(최대)	140 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	15 mm

# RADIATA

994TETP080P64

EAN 4031582423471



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

