

## GALEA

5070PJP100R05-22x40 TRP

EAN 4031582395143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Galea                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ieriču atbalsta riteņi |
| Krāvēsība pie 3 km/h                 | 100 kg                           |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā krāvēsība                   | 200 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 139 mm                           |
| Kopējais platums                     | 66 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,57 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Mājokļa materiāls   | Poliamīds            |
| Dakšas forma        | Slēgts               |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes |
| Ofsets              | 40 mm                |
| Pagriezienu rādiuss | 90 mm                |
| Grozāms savienojums | 180 mm               |
| Kupola diametrs     | 59 mm                |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns                    |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija           |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 100 mm                           |
| Protektora platums     | 30 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš |
| Skrūves diametrs   | 22 mm                |
| Skrūves garums     | 40 mm                |

# GALEA

5070PJP100R05-22x40 TRP

EAN 4031582395143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produkta rasējumi

