

## STYLEA

5920UOI035P41 TFR

EAN 4031582399967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Stylea                            |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                |
| Standard                        | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 50 kg                             |
| Statique Capacité de charge     | 100 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                             |
| Hauteur                         | 41 mm                             |
| Largeur totale                  | 52 mm                             |
| Poids global                    | 0,08 kg                           |

## ROUE

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Matériau du corps  | Polyamide                        |
| Bandage            | Identique au corps de Roue       |
| Roulement          | Moyeu lisse avec tube Entretoise |
| Axe                | Rivelé                           |
| Pare-fils          | Sans protège-filet               |
| Diamètre           | 35 mm                            |
| Largeur du Bandage | 11 mm                            |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Polyamide              |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape |
| Pivot                   | Tige pivotante         |
| Rayon d'encombrement    | 37 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 74 mm                  |

## RACCORD

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Type de raccord                       | Plaque carrée |
| Longueur de plaque                    | 38 mm         |
| Largeur de plaque                     | 38 mm         |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 28 mm         |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 28 mm         |
| Diamètre du trou de la plaque         | 4,4 mm        |