

ZETA REVERSE

468SIFP160P63

EAN 4031582398106
Rendelési szám 00860830

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Zeta reverse
Ház típusa	Önbeálló görgő rugós irányfékkel
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	350 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	280 kg
Statikus teherbírás	700 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	200 mm
Teljes szélesség	96 mm
Összsúly	3,367 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Alumínium
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Szürke / nem jelölt
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	67 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, nagyon nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Forgócsapág	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	55 mm
Körbeforgás	135 mm
Körbeforgás	270 mm
Kupola átmérője	96 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

ZETA REVERSE

468SIFP160P63

EAN 4031582398106
Rendelési szám 00860830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

