

LUMINA

AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011

EAN 4031582341843



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Lumina
Тип	Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо
ОбВантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Електропровідність	Так
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	54 mm
Загальна ширина	55 mm
Загальна вага	0,13 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліпропілен
Вила Форма	Кронштейн Колесо, закритий
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Графітовий чорний (RAL9011)
Офсет (Зсув)	20 mm
Радіус повороту	52 mm
Поворотне з'єднання	104 mm
Діаметр ковпачка	0 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору	Термопластичний каучук, електричний
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Протектор	Графітовий чорний (RAL9011)
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	8 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	8 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень	11 mm
Довжина Стрижень	20 mm

LUMINA

AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011

EAN 4031582341843

Номер замовлення 00071596

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

