ELASTECH

IFP 160x50-Ø20 HL60

Numéro de commande 00805136

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●○○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	350 kg
Capacité de charge à 6 km/h	280 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	700 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	1.2 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IFP 160x50-Ø20 HL60

Numéro de commande 00805136

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



ELASTECH

IFP 160x50-Ø20 H60

Numéro de commande 00805136

