

# MAXTECH

PNP200X45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Maxtech

Tip Roată

Standard EN12530 - Roți pentru dispozitive

Capacitate de încărcare la 3 km/h 70 kg

Capacitate de încărcare statică 140 kg

Interval de temperatură (minim) -20 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

Greutate totală 0,555 kg

## ROATĂ

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă                |
|   | moale                        |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan Expandat cu spumă |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie  |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet    |
| Diametru                                | 200 mm                       |
| Benză de rulare                         | 45 mm                        |
| Diametrul găurii Axă                    | 8 mm                         |
| Lungime butuc                           | 53 mm                        |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 70 Pe malul A                |

# MAXTECH

PNP200X45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

