PRODUCTINFORMATIE

DURATECH

MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6304

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●●
Bewegingsgeluid	●●○○○
Verloop	●●●●●
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	2040 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	1700 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	3400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,97 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015

Bestelnummer 00801259

Producttekeningen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015

Bestelnummer 968012259



© Copyright 2026 TENTE International GmbH