

KAPPA LOAD

9650TOP160P63 CL67

EAN 4031582314397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ○ ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Kappa load
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	1020 kg
6km/h에서의 적재 용량	850 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	1700 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	205 mm
전체 너비	110 mm
전체 체중	4.24 kg

하우징

주택 자재	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	다양한 강화
스위블 베어링	딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
색상	파란색 부동태화
오프셋	58 mm
회전 반경	140 mm
회전 간섭	280 mm
Lubrication nipple	1
돔 직경	111 mm

휠

차체 재질	폴리아미드, 무거움
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	내추럴 화이트
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	160 mm
트레드 폭	50 mm
차체 너비	50 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	135 mm
플레이트 너비	110 mm
플레이트 홀 길이(최소)	75 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

KAPPA LOAD

9650TOP160P63 CL67

EAN 4031582314397

주문 번호 00805766
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

