

# KAPPA

9682IFP200P63 CL67

EAN 4031582366204

Broj porudžbine 00838199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●○○○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●●○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	450 kg
Nosivost na 6 km/h	360 kg
Statički Nosivost	900 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Sveukupna visina	245 mm
Ukupna širina	116 mm
Ukupna težina	5,034 kg

## TOCAK

Materijal za telo	Aluminijum
	mekan
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglični lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Siva/ne-označavanje
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	200 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	68 Šešelj A

## KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerđajući
Boja	plavo cinkovano
ofset	59 mm
okretni radijus	160 mm
Otpor okretanju	320 mm
	✓
Prečnik kupole	111 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	135 mm
Širina ploče	110 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

# KAPPA

9682IFP200P63 CL67

EAN 4031582366204  
Broj porudžbine 00838199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

