

## DURATECH

TOP 080x60-Ø25 HL60

EAN 4031582331011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ●

Шум движения ● ● ○ ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ●

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Название продукта                  | Duratech                                   |
| Тип                                | Колесо                                     |
| Стандартный                        | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 600 kg                                     |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 480 kg                                     |
| Электропроводящий                  | Нет                                        |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                        |
| Грузоподъемность статическая       | 1200 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -40 °C                                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                                      |
| Общий вес                          | 0,44 kg                                    |

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид, тяжелый                |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо         |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет Колесо             | Натуральный белый                |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                |
| Диаметр                 | 80 mm                            |
| Ширина Протектор        | 60 mm                            |
| Диаметр отверстия Ось   | 25 mm                            |
| Длина хаба              | 60 mm                            |
| Ширина тела             | 60 mm                            |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D                   |
| Тип подшипника          | 6005                             |

