

NOVATECH


RK.ETP080X62-Ø47X18

EAN 4031582369526

Numărul de comandă 00832666



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip de carcasă	Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h	600 kg
Capacitate de încărcare statică	1200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C

ROATĂ

Material pentru corp	Nedefinit
Material al benzii de rulare	Polipropilenă , moale
Diametru	80 mm
Benză de rulare	62 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Diametru Rulment cu bile	47 mm
Lățime Rulment cu bile	18 mm

NOVATECH

RK.ETP080X62-Ø47X18

EAN 4031582369526

Numărul de comandă 00832666



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

