

NOVATECH

RK.ETP080X62-Ø47X18

EAN 4031582369526

Numărul de comandă 00832666



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Novatech

Tip Roată

Capacitate de încărcare la 3 km/h 600 kg

Capacitate de încărcare statică 1200 kg

Interval de temperatură (minim) -20 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

ROATĂ

Material pentru corp	Nedefinit
Material al benzii de rulare	Polipropilenă , moale
Diametru	80 mm
Benză de rulare	62 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Diametru Rulment cu bile	47 mm
Lățime Rulment cu bile	18 mm

NOVATECH

RK.ETP080X62-Ø47X18

EAN 4031582369526

Numărul de comandă 00832666



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

