

# AGILA STAINLESS

7470PJO075P30-11

EAN 4031582350982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Agila stainless            |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора  |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 75 kg                      |
| Электропроводящий                  | Нет                        |
| Нержавеющая сталь                  | Да                         |
| Грузоподъемность статическая       | 150 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                      |
| Общая высота                       | 100 mm                     |
| Общая ширина                       | 43 mm                      |
| Общий вес                          | 0,23 kg                    |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Материал корпуса      | Нержавеющая сталь, средняя |
| Форма Вилы            | Широкая                    |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом          |
| Цвет                  | Нержавеющая сталь          |
| Офсет (Смещение)      | 24 mm                      |
| Радиус поворота       | 61,5 mm                    |
| Поворотное соединение | 123 mm                     |
| Диаметр купола        | 43 mm                      |

## КОЛЕСО

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен               |
| Материал протектора     | Термопластичная резина     |
| Подшипник               | Подшипник скольжения       |
| Цвет Колесо             | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы          |
| Диаметр                 | 75 mm                      |
| Ширина Протектор        | 25 mm                      |
| Ширина тела             | 25 mm                      |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A             |

## ФИТИНГ

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип фитинга            | Отверстие под болт                                                    |
| Диаметр отверстия Болт | 11 mm                                                                 |
| Подсказка              | Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины. |

# AGILA STAINLESS

7470PJO075P30-11

EAN 4031582350982

Номер заказа 00036677  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

