

# 安装板

P10-40X21 / 8

EAN 4031582338119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

耐腐蚀性



## 核心属性

产品名称	安装板
外壳类型	附件
3 km/h的载重	40 kg
静态载重	80 kg
总高	8 mm
总重量	0.026 kg

## 固定件

固定件类型	带 U型板阀杆
上板长	40 mm
上板宽	21 mm
上板孔长度 (最大)	32 mm
上板孔宽度 (最大)	32 mm
上板孔直径	4 mm