

# STYLEA

5925XOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344233



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ● |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ● |
| Atriție                 | ● ● ● ● ● |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nume produs                       | Stylea                           |
| Tip de carcasă                    | Rola pivotantă cu Frână de roată |
| Standard                          | EN12528 - Role pentru mobilier   |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 50 kg                            |
| Conductiv electric                | ✓                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 100 kg                           |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                           |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                            |
| Înălțime totală                   | 91,5 mm                          |
| Lățime totală                     | 46 mm                            |

## ROATĂ

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Material pentru corp         | Poliamidă, conductivă electric |
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată          |
| Lagăr                        | Rulment simplu cu tub Spacer   |
| Axă                          | Rivrat                         |
| Protecție pentru filet       | Fără protecție pentru filet    |
| Diametru                     | 65 mm                          |
| Benză de rulare              | 7 mm                           |

## FURCA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Material               | Poliamidă           |
| FormăFurcă             | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant       | Tijă , pivotantă    |
| Raza de pivotare       | 77 mm               |
| Interferență pivotantă | 154 mm              |
| Diametru cupolă        | 23 mm               |

## RACORD

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Tip ajustare           | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
| Diametrul găurii Șurub | 11 mm                           |



Designer  
Deutscher



Premiul  
Interzum



Premiul pentru  
Design iF

# STYLEA

5925XOI065L51-11 DOM23X43,6


EAN 4031582344233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---



Designer  
Deutscher



Premiul  
Interzum



Premiul pentru  
Design IF