

# AGILA

2477PIO075R47-32-35

EAN 4031582372151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                           |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja       |
| Nosivost na 3 km/h             | 60 kg                           |
| Statički Nosivost              | 120 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                           |
| Sveukupna visina               | 103 mm                          |

## TOCAK

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen                  |
| materijal omotaca          | Cvrsta guma, bez obeležavanja |
| Nošenje                    | klizni lezaj                  |
| stitnici omotaca           | Bez stražara                  |
| Prečnik                    | 75 mm                         |
| Širina omotac              | 25 mm                         |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A                     |

## KUCISTE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal       | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska  | siroko                |
| okretni lezaj   | Dve lopte             |
| ofset           | 24 mm                 |
| okretni radijus | 80 mm                 |
| Otpor okretanju | 160 mm                |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Tip uklapanja                        | Sintetički proširivač, kvadrat                                     |
| ekspandirajući nastavak (Minimalno)  | 32 mm  |
| ekspandirajući nastavak (maksimalno) | 35 mm  |
| Savet                                | Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. |

# AGILA

2477PIO075R47-32-35

EAN 4031582372151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

