

# AGILA

2470PJP150R05-28 M8/19

EAN 4031582301038



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                              |
| Type                            | Roulette pivotante                 |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                             |
| Conducteur électrique           | Non                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Statique Capacité de charge     | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 185 mm                             |
| Largeur totale                  | 60 mm                              |
| Poids global                    | 1.09 kg                            |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu            |
| Déport                  | 45 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 120 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 240 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 60 mm                  |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène                   |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique      |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Couleur Roue          | Gris argent (RAL7001)           |
| Pare-fils             | Avec protège-filet              |
| Diamètre              | 150 mm                          |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                           |
| Largeur du corps      | 32 mm                           |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A                      |

## RACCORD

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Type de raccord                  | Tige pleine Tige, ronde |
| Diamètre Œil                     | 28 mm                   |
| Longueur Œil                     | 45 mm                   |
| Position du filetage de l'Œil    | 19 mm                   |
| Quantité de trous de montage Œil | 2                       |

# AGILA

2470PJP150R05-28 M8/19

EAN 4031582301038

Numéro de commande 00007180  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

