



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
3 km/h的载重	700 kg
静态载重	1400 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C

轮子

轮体材料	未定义
胎面材料	聚丙烯, 软
直径	82 mm
胎面宽度	68 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
滚珠轴承直径	47 mm
滚珠轴承宽度	12 mm

技术图纸

