

LINEA LIGHT

5920POH065L51-10

EAN 4031582404029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Linea light
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	40 kg
静态载重	80 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	68 mm
总宽度	46 mm
总重量	0.08 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	65 mm
胎面宽度	13.9 mm

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	56 mm
转向干涉	112 mm
圆顶直径	23 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm



德国设计师俱乐部 (DDC)



Interzum 奖



iF 设计奖

LINEA LIGHT

5920POH065L51-10

EAN 4031582404029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸



德国设计师俱乐部 (DDC)



Interzum 奖



iF 设计奖