

LINEA LIGHT

A920YGI075L51-10 RAL 7001

EAN 4031582399042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullīa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea light
Korpusta tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riņņi
Kravnesība pie 3 km/h	60 kg
Elektrovadītspējīga	✓
Statiskā kravnesība	120 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	75,5 mm
Kopējais platums	55 mm
Kopējais svārs	0,149 kg

RITENIS

Korpusta materiāls	Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora platums	15 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Polipropilēns
Dakšas forma	Dubultā riņņena kronšteins
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Pagrieziena rādiuss	65 mm
Grozāms savienojums	130 mm
Kupola diametrs	30 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	10 mm



Vācijas
dizaineru klubs



Interzum balva



«iF
Design» balva

LINEA LIGHT


A920YGI075L51-10 RAL 7001

EAN 4031582399042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI



Vācijas
dizaineru klubs



Interzum balva



«iF
Design» balva