

# DURATECH SILENT

HUR 125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644

Número de comanda 00030828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

Material corporal	Danys, materials híbrids
Material de la banda de rodadura	Poliàmida
El Bearing	Roamiento de rodillos
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	36 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	44 mm
Corporació ample	36 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech silent
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	200 kg
Tracidad de carga estàtica	400 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,602 kg

# DURATECH SILENT

HUR 125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644

Número de comanda 00030828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

