

# AGILA

2470DIK050B10-11X31

EAN 4031582300598

Numéro de commande 00004472



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Attrition ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                              |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                 |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                              |
| Statique Capacité de charge     | 80 kg                              |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                              |
| Hauteur                         | 72 mm                              |
| Largeur totale                  | 43 mm                              |
| Poids global                    | 0,238 kg                           |

## ROUE

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Matériau du corps     | Tôle d'acier                            |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement             | Roulement à billes conique              |
| Couleur Roue          | Zingué bleu                             |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                      |
| Diamètre              | 50 mm                                   |
| Largeur du Bandage    | 19 mm                                   |
| Largeur du corps      | 19 mm                                   |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A                              |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Couleur                 | Zingué bleu            |
| Déport                  | 24 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 49 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 98 mm                  |
| Diamètre du dôme        | 41 mm                  |

## RACCORD

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Type de raccord    | Tige avec anneau de préhension, avec col |
| Tige Diamètre Tige | 11 mm                                    |
| Tige Longueur Tige | 31 mm                                    |

# AGILA

2470DIK050B10-11X31

EAN 4031582300598

Numéro de commande 00004472



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

