PRODUCTINFORMATIE

ELASTECH

IEP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582319750



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●○○○
Bewegingsgeluid	●●●●●
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	500 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	400 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	2,37 kg

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Aluminium
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582319750

Bestelnummer 00801772

Producttekeningen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IEP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582319750

Bestelnummer 00900772



© Copyright 2026 TENTE International GmbH