INFORMACE O PRODUKTU

LINEA CLINIC

5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360158



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●●●
Hlučnost	●●●●○
Opotřebení	●●●●○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea clinic
Typ	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Norma	EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Nosnost 3 km/h	150 kg
Nosnost 4 km/h	150 kg
Elektrické vodivé	Ano
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	450 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	175 mm
Stavební výška	71 mm
Celková hmotnost	1,21 kg
Certifikace	Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva vidlice	Šedá bílá (RAL9002)
Vyosení	47,5 mm
Poloměr otáčení	45,5 mm
Průměr otáčení	254 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Barva Kola	Šedá bílá (RAL9002)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	15 mm
Šířka středu kola	15 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu	32 mm
Délka čepu	50 mm
Poloha závitu šroubu	7 mm
Množství montážních otvorů	4
Informace	Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

Návrhář klub Deutscher

Ocenění IF Design Award

Ocenění Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC


5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360158

Objednací číslo 00037768

Výkresy produktu





Návrhář klub Deutscher

Ocenění IF Design Award

Ocenění Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH