

## ALPHA

3477UOJ160P63

EAN 4031582306101  
Rendelési szám 00030346

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	350 kg
Statikus teherbírás	700 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	200 mm
Teljes szélesség	96 mm
Összsúly	2,306 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	40 mm
Test szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	60 mm
Körbeforgás	167 mm
Körbeforgás	334 mm
Kupola átmérője	96 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

# ALPHA

3477UOJ160P63

EAN 4031582306101  
Rendelési szám 00030346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

