

## LINEA

5940UAC100R05-22 RAL9002

EAN 4031582352672



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Linea                                    |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 120 kg                                   |
| Nośność statyczne              | 240 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 120 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 82 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,822 kg                                 |

## KOŁO

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                               |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk                     |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu                        |
| Średnica             | 100 mm                                 |
| Szerokość Bieżnia    | 20 mm                                  |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                             |

## OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiał               | Poliamid                   |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło        |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Wysięg                 | 32 mm                      |
| Promień działania koła | 90 mm                      |
| Zasięg działania koła  | 180 mm                     |
| Średnica kopuły        | 52 mm                      |
| Nierdzewne             | ✓                          |

## MOCOWANIE

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Typ mocowania    | Trzpień pełny, okrągły |
| Średnica Trzpień | 22 mm                  |
| Długość Trzpień  | 40 mm                  |



Klub Projektant  
Deutscher



Nagroda  
Interzum



IF nagroda za  
projekt

# LINEA

5940UAC100R05-22 RAL9002

EAN 4031582352672

## RYSUNKI TECHNICZNE

