

## GALEA STAINLESS

5087PJM100P60-90x70

EAN 4031582367966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Galea stainless                     |
| Тип                                | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела        |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                              |
| Електропроводим                    | Не                                  |
| Неръждаемост                       | Да                                  |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                               |
| Обща височина                      | 138 mm                              |
| Общо тегло                         | 0.48 kg                             |

## ВИЛКА

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид                                          |
| Форма Вилица                | Затворен                                          |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Изместване                  | 40 mm                                             |
| Интерференция при завъртане | 205 mm                                            |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                    |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук           |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер, Неръждаемост     |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 100 mm                          |
| Ширина на Резба       | 30 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 90 mm             |
| Ширина на плаката                         | 70 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 60 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 70 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 50 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 55 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 8 mm              |

# GALEA STAINLESS

5087PJM100P60-90x70

EAN 4031582367966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

