

STYLEA

5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR

EAN 4031582385724



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Stylea
Typ obudowy	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	87 mm
Szerokość całkowita	53 mm
Waga całkowita	0,197 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	8 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Promień działania koła	62 mm
Zasięg działania koła	124 mm
Średnica kopuły	20 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką kwadratową
Długość płytki	38 mm
Szerokość płytki	38 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	28 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	28 mm
Średnica otworu płytki	4,4 mm