

NOVATECH

ETP075X50-Ø25 HL50

EAN 4031582340136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●○

Rumore ●●●○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Novatech

Tipo Ruota

Portata a 3 km/h 550 kg

Portata statica 1100 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -20 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 60 °C

RUOTA

Materiale del corpo	Acciaio, ferro
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Tipo di cuscinetto	6005

NOVATECH

ETP075X50-Ø25 HL50

EAN 4031582340136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

