PRODUKTINFORMATION

DURATECH

MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●○○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
CO2-udledning (scope 3)	29.11
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	5400 kg
Belastning ved 6 km/t	4500 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	9000 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	3,86 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid, super tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	80 mm
Aksel Huldiameter	40 mm
Navlængde	90 mm
Fælgbredde	80 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D
Lejetype	6308

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Bestillingsnummer 00830849

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Bestillingsnummer 00830849



© Copyright 2026 TENTE International GmbH