



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	185 mm
总重量	1.116 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (D)	40 肖氏 D

支架

材料	钢板, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	36 mm
转向干涉	262 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	77 mm
上板宽	67 mm
上板孔长度 (最小)	56 mm
上板孔长度 (最大)	61.5 mm
上板孔宽度 (最小)	46.5 mm
上板孔宽度 (最大)	51.5 mm
上板孔直径	8.5 mm

AGILA

2471UAP150P50

EAN 4031582301519
订单号 00030254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

