

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produktā

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ○ ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech heat
KorpUSA tips	Ritenis
Standarta	EN12530 - Ieriču atbalsta riteņi
KrAVnesība pie 3 km/h	50 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā krAVnesība	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	134 °C
Kopējais svArs	0,08 kg

RITENIS

KorpUSA materiāls	Termoplastiska sintētika, karstumizturīgs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpUSA
Gūltnis	Bussola a secco
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	75 mm
Protektora plātums	25 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	27 mm
KorpUSA plātums	25 mm
Protektora cietība (D)	80 Krasts D

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

Pasūtījuma numurs 00039930
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

