INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●○○○
Nodilums	●●●●●
Korozijas izturīgs	●●●●●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech heat
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	50 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā kravnesība	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	134 °C
Kopējais svars	0,08 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Termoplastiska sintētika, karstumizturīgs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Bussola a secco
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	27 mm
Korpusa platums	25 mm
Protektora cietība (D)	80 Krasts D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

Pasūtījuma numurs 00039930

Produkta rasējumi



© Copyright 2026 TENTE International GmbH