

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Verloop           | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ○ ○ ○ ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Productnaam                  | Footmaster |
| Type                         | Zwenkwiel  |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 1500 kg    |
| Elektrisch geleidend         | Nee        |
| Roestvrij                    | Nee        |
| Statisch Draagvermogen       | 1500 kg    |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 90 °C      |
| Totale hoogte                | 132 mm     |
| Totale breedte               | 116 mm     |
| Totaal gewicht               | 3,2 kg     |

## VORK

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kleur           | Wit    |
| Offset          | 69 mm  |
| Zwenk radius    | 117 mm |
| Uitzwenking     | 234 mm |
| Diameter koepel | 116 mm |

## WIEL

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Lager            | Rollager, gedempt |
| Kleur Wiel       | Blauw             |
| Diameter         | 90 mm             |
| Breedte Loopvlak | 56 mm             |
| Breedte wielkern | 56 mm             |

## BEVESTIGING

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Lengte plaat                       | 100 mm |
| Breedte plaat                      | 100 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 70 mm  |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 70 mm  |
| Diameter bevestigingsgat           | 13 mm  |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Bestelnummer 00062084  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

