

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Verloop	○ ○ ○ ○ ○
Corrosieweerstand	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	1500 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	132 mm
Totale breedte	116 mm
Totaal gewicht	3,2 kg

VORK

Kleur	Wit
Offset	69 mm
Zwenk radius	117 mm
Uitzwenking	234 mm
Diameter koepel	116 mm

WIEL

Lager	Rollager, gedempt
Kleur Wiel	Blauw
Diameter	90 mm
Breedte Loopvlak	56 mm
Breedte wielkern	56 mm

BEVESTIGING

Lengte plaat	100 mm
Breedte plaat	100 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	70 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	70 mm
Diameter bevestigingsgat	13 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Bestelnummer 00062084
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

